


COMEGA290

Tragkonsole C-Bügel



| Referenz | Oberfläche | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Einheit |
|----------------------|------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|---------|
| COMEGA290.150 | SZ | 290 | 195 | | | 0,560 | 12 | STK |
| COMEGA290.200 | SZ | 290 | 245 | | | 0,620 | 12 | STK |
| COMEGA290.250 | SZ | 290 | 295 | | | 0,760 | 6 | STK |
| COMEGA290.300 | SZ | 290 | 345 | | | 0,820 | 6 | STK |
| COMEGA290.400 | SZ | 290 | 445 | | | 0,930 | 6 | STK |

Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.
Enden festgehalten durch Gewindestange TIM10.
Benützen Sie den VOMEGA um das Komprimieren des Profils zu verhindern.
Bei Bestellung dieser Konsole müssen Sie jemals 100 mm bei der Breite hinzuzählen. z. B. KBS 300 mm: brauchen Sie COMEGA 290.400.

Legenden Oberfläche

- SZ = Sendzimir