

KLZAHV  
Aufhängeklaue vertikal für KLZ



In die Enden der Längsholme schieben (umklammernd) und festschrauben

Referenz	Oberfläche	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk		Einheit
KLZAHV	-	120	27		290	0,830	2	STK
ZMKLZAHV	DF	121	27	3,0	290	0,830	2	STK

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 3 Stück.

Legenden Oberfläche

- DF = Defender

Zu befestigen mit:



Verzahnnte  
Flanschmutter  
(DIN 6923)  
RM

Selbstsichernde  
Schraube (DIN  
603)  
RBK