


I6KLLX

Pièce en croix pour I6KLL


Rayon: 300 mm



| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|
| | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| A | 1021 | 1071 | 1171 | 1271 | 1371 | 1471 |

| Référence | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Unité |
|---------------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|-------|
| I6KLLX60.150 | 60 | 141 | | | 3,131 | 1 | STK |
| I6KLLX60.200 | 60 | 191 | | | 3,232 | 1 | STK |
| I6KLLX60.300 | 60 | 291 | | | 4,421 | 1 | STK |
| I6KLLX60.400 | 60 | 391 | | | 4,875 | 1 | STK |
| I6KLLX60.500 | 60 | 491 | | | 5,329 | 1 | STK |
| I6KLLX60.600 | 60 | 591 | | | 5,782 | 1 | STK |

A fixer avec:


 Boulon et écrou autobloquant
 I6VM

Nombre minimal des boulons et des écrous: 16 pièces.

Décapé et passivé.